

Bestelldatenblatt

ELS-Kabinentür (Unterkorbführung)

Order Data Sheet - ELS Cabin Door (Guide under cabin)



Auftrag

Order

Anfrage

Enquiry

Kom.-Nr.:

Com.-No.:

Türausführung (von außen)

Door Implementation (from outside)

	links öffnend <i>left opening</i>	zentral öffnend <i>central opening</i>	rechts öffnend <i>right opening</i>
Anzahl Kabinentüren <i>Quantity Cabin Doors</i>			

Ausführung Lamellen

Implementation Lamination

Standard: RAL 9006

Standard: RAL 9006

Optional: RAL Farbton nach Wahl

Optional: RAL colour free choice

Optional: sichtseitig mit Edelstahl

Optional: surface stainless steel

Zusätzliche Angabe

Additional Details

Anlagenabmessungen

Establishment Dimensions

Abstand zw. Kabine und Schachtwand

Distance between cabin and shaft wall

(min. 100)

Kabinenbreite

Cabin width

Abstand zw. Kabine und Schachtwand

Distance between cabin and shaft wall


(min. 100)

Freiraum Tiefe

Free space deepness

Freiraum Tiefe

Free space deepness



(min. 100)

(min. 100)

Abstand zw. Lichte Öffnung und Schachtwand

Distance between clear opening and shaft wall

Lichte Durchgangsbreite

Clear Opening

Abstand zw. Lichte Öffnung und Schachtwand

Distance between clear opening and shaft wall

Ansicht Kabinenantrittskante

View cabin step border

Ansicht Kabine seitlich

View cabin sideways

Türhöhe

Door hight

